

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye XLE Camera (M12, Board Level, Front View)



Produkt #24-149 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€179,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€179,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: N/A
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye XLE
Modellnummer: U3-3561XLE-C-HQ Rev.1.1
Sensortyp: onsemi AR0234
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 3.00 x 3.00
Sensorfläche, h x v (mm): 5.76 x 3.60
Bildrate (fps): 73.00
Pixeltiefe: 10 bit
Belichtungszeit: 18µs - 2s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 0.5 - 1
GPIOs: 1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 Not Connected, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 36 x 36 x 21 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 13
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 8-Pin Connector
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen