

IDS Imaging U3-3864LE-C-HQ 1/3" Platinenkamera, monochrom, USB 3.1

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Front View)



Produkt #24-128 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras



1



€440,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€440,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: N/A
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye LE
Modellnummer: U3-3864LE-M-GL Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX290
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 2.10
Pixel (h x v): 1,936 x 1,096
Pixelgröße, h x v (µm): 2.90 x 2.90
Sensorfläche, h x v (mm): 5.61 x 3.17
Bildrate (fps): 135.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 11µs - 1.7s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 1.5
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 18
Mount: C-Mount
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Back Back (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 10-pin Wuerth
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen