

IDS Imaging U3-3866LE-M-GL 1/3" Kamera, monochrom, USB3

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (M12, Full Housing, Front View)



Produkt #24-115 3-4 Tage

Ähnliche Kameras



1



€425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€425,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye LE
Modellnummer: U3-3866LE-M-GL Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX290
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 2.12
Pixel (h x v): 1,936 x 1,096
Pixelgröße, h x v (µm): 2.90 x 2.90
Sensorfläche, h x v (mm): 5.61 x 3.17
Bildrate (fps): 135.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 11µs - 1.6s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 1.5
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 47 x 46 x 25 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 36
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Back (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: N/A
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen