

Platinenkamera mit Autofokus, Farbe, IDS Imaging U3-3884LE-C-HQ, 1/1,8", USB 3.1

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)



Produkt **#24-116** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€535,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€535,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: No Mouning Threads/Tripod Adapter
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye LE
Modellnummer: U3-3884LE-C-HQ-AF Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX178
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 6.40
Pixel (h x v): 3,088 x 2,076
Pixelgröße, h x v (µm): 2.40 x 2.40
Sensorfläche, h x v (mm): 7.41 x 4.98
Bildrate (fps): 54.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 14µs - 1s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 1.5
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 20
Mount: C-Mount
Gehäuse: Board Level
Orientierung des Anschlusses: Back Back (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 10-pin Wuerth
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen