

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (M12, Full Housing, Front View)



Produkt #24-170 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€179,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€179,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye XLE
Modellnummer: U3-38J6XLE-C-HQ Rev.1.1
Sensortyp: Sonu IMX415
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschluss typ: Rolling
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 8.00
Pixel (h x v): 3,864 x2,176
Pixelgröße, h x v (µm): 1.45 x 1.45
Sensorfläche, h x v (mm): 5.60 x3.15
Bildrate (fps): 25.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 32µs - 1.9s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 0.5 - 1
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 47 x46 x24 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 30
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: N/A
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen