

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Produkt #16-866

KONTAKT

-

1

+

€1.205,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.205,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1739.13

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001

Designwellenlänge DWL (nm):
1030 ±10

Minimale Effizienz (%): ≥94 @ 1030nm
Größe (mm): 31.80 x 20.20
Einfallswinkel (°): 63.6 ±1
Freie Apertur CA (mm): 30.80 x 19.20
Beschichtung: Dielectric
Aufbau: Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm): 31.80
Modellnummer: 1379487
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 0.95 ±0.050
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 20.20
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): 0.1 (typical)
Polarisation: S
Hinweis: S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen