

# S-80 Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt #58-946 **KONTAKT**

- 1 + €4.530<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.530,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## Produktdetails

Long Distance Microscope **Typ:**

UV **Art:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

180.00 **Länge (mm):**

**Max. Durchmesser (mm):**

184.3 **Gewicht (g):**

## Optische Eigenschaften

1.1mm **Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:**

0.8mm **Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:**

0X - 8.0X **Vergrößerung PMAG:**

20 - ∞ **Arbeitsabstand (mm):**

## Sensor

2/3" **Max. Sensorgröße:**

## Gewinde & Montage

C-Mount **Mount:**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Konform** **Reach 224:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße 2/3"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Video-Mikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis 2/3" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine 1/4-20-Halteklammer mitgeliefert. **UV-Beleuchtungen** sind separat erhältlich.

## Technische Informationen

InfiniProbe™ UV Video Microscopes Standard Configuration

