

Reflektierendes Kamera-Kontrastchart nach ISO-14524



Produkt **#58-944** **2 In Stock**

- 1 + €483⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €483,00 stückpreis |
| Stk. 5+ | €460,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No **NIST-Zertifikat:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

395.00 **Länge (mm):**

200 x 356 **Mustergöße (mm):**

240.00 **Breite (mm):**

12 **Anzahl Felder:**

31.4 x 31.4 **Feldgröße (mm):**

Optische Eigenschaften

Reflective Photo Paper **Substrat:**

Optische Dichte OD:
Background: 0.84
Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70,
0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)

Produktdetails

- Bestimmt den Dynamikumfang von Kameras
- 12 Graustufen

Das reflektierende Kamerakontrasttestbild wurde zur Bestimmung der optischen Dichte, die ein bildgebendes System wiedergeben kann, entwickelt. Das Testbild entspricht den ISO-14524 Spezifikationen.