

Reflektierendes Kamera-Kontrastchart nach ISO-14524



Produkt **#58-944** **KONTAKT**

-

1

+

€483^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€483,00 stückpreis
Stk. 5+	€460,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No

NIST-Zertifikat:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

395.00

Länge (mm):

200 x 356

Mustergroße (mm):

240.00	Breite (mm):
12	Anzahl Felder:
31.4 x31.4	Feldgröße (mm):

Optische Eigenschaften

Reflective Photo Paper	Substrat:
Background: 0.84 Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70, 0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30	Optische Dichte OD:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Bestimmt den Dynamikumfang von Kameras
 - 12 Graustufen
- Das reflektierende Kamerakontrasttestbild wurde zur Bestimmung der optischen Dichte, die ein bildgebendes System wiedergeben kann, entwickelt. Das Testbild entspricht den ISO-14524 Spezifikationen.