

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Isuzu ISK Colored Glass Heat Absorbing Filters

Produkt #15-701 3-4 TAGE

-

1

+

€38,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€38,00

Stk. 10+

€34,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 ±0.25

Optische Dichte OD:
4.51 @ 1064nm

Freie Apertur CA (mm):
11.25

Grenzwellenlänge (nm): 668.00 ±13
Dichte (g/cm³): 2.62
Glas-/Filternummer: Isuzu ISK167
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Min. Transmission (%): ≥78 @ 400 - 550nm
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.52
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 597
Dicke (mm): 3.00 ±0.38
Typ: IR Cut-Off Filter
Parallelität (Bogenminuten): 3
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Oberflächenebenheit (P-V): 3λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen