

JAI Go-X, 2402M-PGE, 1/2,3" 2,3 MP, GigE-Kamera, monochrom



Produkt **#29-146** **1 In Stock**

-

1

+

€600^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€600,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

GOX-2402M-PGE

Modellnummer:

JAI

Hersteller:

Kamerareihe:

Go-X	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
29 x 29 x 51.5	Größe (mm):
65	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
1/2.3"	Sensorformat:
2.30	Auflösung (Megapixel):
50.00	Bildrate (fps):
1,920 x 1,200	Pixel (h x v):
3.45 x 3.45	Pixelgröße, h x v (µm):
6.6 x 4.1	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX392	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10/12 Bit	Pixeltiefe:
GigE Vision	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
3.7	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #29-171 Europe: #29-171 Japan: #29-171 Korea: Not Available China: Not Available	Stromversorgung:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
6-pin Hirose	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-5 to +45	Betriebstemperatur (°C):
-25 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Bis zu 12,3 MP Auflösung
- Versionen mit GigE und USB verfügbar
- Längste Garantie der Branche (6 Jahre)

JAI® Kameras der Go-X-Serie sind kompakte und zuverlässige Industriekameras mit hervorragender Bildqualität. Die Kameras sind aufgrund von Stoß- und Vibrationsspezifikationen (80G/10G) sowie einer hervorragenden Wärmeableitung ideal für Einsätze in der industriellen Fertigung. Die Kameras bieten viele verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. die Auswahl von ROIs (Region of Interest), Kompensierung von Fehlstellen mit Shading-Korrektur sowie eine Ausgabe mit 8, 10 und 12 Bit. JAI® Kameras der Go-X-Serie sind mit Auflösungen von 2,3 bis 12,3 MP mit USB- oder Gigabit-Ethernet-Ausgang (GigE) verfügbar. [Software zum Download](#) ist sowohl für die USB- als auch für die GigE-Versionen erhältlich.

;