

Laserdetektionskarte für UV



Laser Detection Card UV

Produkt #55-214 3-4 TAGE

- 1 + **€95,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€95,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
86 x 54

Typ:
Card

Wellenlänge:
UV

Aktive Fläche (mm):
42 x 23

Typische Anwendungen:

HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc.
Nachleuchten (ohne Anregung): 6 s - 4 min (dependent on ambient light)
Emissionsfarbe: Yellow (580nm), Broadband (490 - 700nm)
Anregungsbereich: 250 - 550nm
Minimale Anregung, kontinuierlich: <1 nW/cm ² @ 365nm & 450nm
Minimale Anregung, gepulst: <8 W/cm ² @ 337nm, 4ns, 20Hz <40 W/cm ² @ 337nm, 4ns, 1Hz
Maximale Anregung, kontinuierlich: 100 W/cm ² @ 512nm
Maximale Anregung, einzelner Puls: 130 MW/cm ² @ 337nm, 4ns 60 MW/cm ² @ 1064nm, 7ns

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen