

# LDL-UV-Verdopplertubus (feststellbar und drehbar)

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt **#58-948** **1 In Stock**

-

1

+

€745<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €745,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

Lens Accessory

Typ:

| Konformität mit Standards |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Konform                   | Reach 224:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |

PRODUKTDDETAILS

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  - Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  - Max. Sensorgröße ⅔"
  - C-Mount
  - Keine Adapter nötig
- Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis ⅔" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine ¼-20-Halteklammer mitgeliefert. [UV-Beleuchtungen](#) sind separat erhältlich.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Infiniprobe™ UV Video Microscopes Standard Configuration

