

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

weiss, diffuser axialer LED Linienstrahler

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt #66-873 KONTAKT

- 1 + €2.970,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.970,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
White

Modellnummer:
DL110-WHI-IC

Betriebstemperatur (°C):
0 to 60

Gewicht (lbs):

1.3
Arbeitsabstand (mm): 12.7 - 50
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Lichtverteilung (%): ±10
Anzahl LEDs: 12 High Brightness
Kabellänge (m): 2
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Diffuse Axial
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)