

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, hellrot, M105 x 1,00



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-610 3-4 TAGE



1



€728,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€728,00

Stk. 10+

€691,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-570, 700-1112

Freie Apertur CA (mm):
100.00

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M105 x 1.00
Farbe: Light Red
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 635.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 60.00
Fassungsdicke (mm): 5.7
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 8.5
Außendurchmesser (mm): 109.80
Substratdicke (mm): 1.8
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen