

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-746

KONTAKT



1



€112,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€112,00

Stk. 10+

€106,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-570, 700-1120

Freie Apertur CA (mm):
21.00

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M25.5 x0.50
Farbe: Light Red
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 635.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 60.00
Fassungsdicke (mm): 5.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Außendurchmesser (mm): 27.50
Substratdicke (mm): 1.3
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen