

LM-10 Thermosaule-Laserleistungsmessgerät, 10mW-10W

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #68-628 3-4TAGE

- 1 + **€1.840,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.840,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
16

Modellnummer:
LM-10
Coherent Part Number: 1168340

Typ:
Meterless

Sensor:
Quad Element Thermopile

Kabellänge (m): 2.5
Linearität (%): ±1
Computerschnittstelle: USB
Kalibrierungengenauigkeit (%): ±2
Kalibrierwellenlänge (nm): 10,600
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J): 0.5 - 10
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%): ±3
Genauigkeit spektrale Kompensation (%): ±1.5
Kühlmethode: Air
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W): 10
Zerstörschwelle (kW/cm²): 6
Leistungsbereich: 10mW - 10W
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 10.6
Maximale eingehende Energiedichte: 600mJ/cm² (10ns, 1064nm)
Minimale Leistung (mW): 10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen