

LM-10 Thermosäule-Laserleistungsmessgerät, 10mW-10W

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #68-628 [KONTAKT](#)

⊖ 1 ⊕ **€1.840,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€1.840,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
16

Modellnummer:
LM-10
Coherent Part Number: 1168340

Typ:
Meterless

Sensor:
Quad Element Thermopile

Kabellänge (m):
2.5

Linearität (%):
±1

Computerschnittstelle:
USB

Kalibrierungsgenauigkeit (%):
±2

Kalibrierwellenlänge (nm):
10,600

Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 10

Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%):
±3

Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5

Kühlmethode:
Air

Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
10

Zerstörschwelle (kW/cm²):
6

Leistungsbereich:
10mW - 10W

Wellenlängenbereich (µm):
0.25 - 10.6

Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm² (10ns, 1064nm)

Minimale Leistung (mW):
10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Reach 224:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)