

Z-Achsenhalterung, flaches Profil für 45mm metrische Bühnen



32mm/1.25" Center drive stage and its X-Y-Z configuration



Produkt **#55-286** **4 In Stock**

-

1

+

€249^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€249,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adapter Brackets & Plates

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Center

Verstellweg (mm):

Größe (mm):

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Die metrischen Bühnen mit Kugellager und metrischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 2 µm pro 25 mm Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen Verstellschraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001“ oder 0,01 mm, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Metrische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.

Bitte beachten Sie: [Adapterplatten](#) und [Z-Achsen Adapterplatten](#) sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.