

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



+2

Produkt #17-641 3-4 TAGE



1



€320,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€320,00

Stk. 6+

€288,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Amber

Optische Dichte OD:
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 760 - 1090nm
>7 @ 790 - 850nm

>6 @ 851 - 960nm
>7 @ 961 - 1070nm

Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
22

Zertifizierung EN 207/208:
D LB7 and IR LB3 @ 190 - 315nm, D LB5 and IRM LB7 @ 315 - 532nm, DIR LB5 @ 760 - 770nm, DIR LB5 @ 1075 - 1085nm, DIRMLB6 @ 770 - 800nm, DIRMLB6 @ 820 - 960nm, DIRMLB6 @ 1064 - 1075nm, D LB6 and IRMLB7 @ 800 - 820nm, D LB6 and IRMLB7 @ 960 - 1064nm

Filtermaterial:
Polymer

Filter:
LS18

Art:
Adjustable Temples Wrap Around

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)