

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Lumenera INFINITY Z-TR Mikroskopiekamera, monochrom

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Produkt #33-271 3-4 TAGE

- 1 +

€2.425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.425,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 2.0

Typ:
Monochrome Microscopy Camera

Hersteller:
Teledyne Lumenera

Gewinde:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: INFINITY
Modellnummer: INFINITY2-1R
Sensortyp: Sony ICX205
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/2"
Auflösung (Megapixel): 1.40
Pixel (h x v): 1,392 x 1,040
Pixelgröße, h x v (µm): 4.65 x 4.65
Sensorfläche, h x v (mm): 6.47 x 4.84
Bildrate (fps): 30.00
Pixeltiefe: 8/14 bit
Belichtungszeit: 48µs - 500ms (video)
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 2.5
GPIOs: N/A
Synchronisation: N/A
Größe (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 340
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 64.6
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +70
GPIO-Steckertyp: None

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen