

Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, Farbe

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Produkt #33-276 3-4 TAGE

- 1 +

€4.925,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.925,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Teledyne Lumenera

Gewinde:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: INFINITY
Modellnummer: INFINITY3-3UR
Sensortyp: Sony ICX674
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.80
Pixel (h x v): 1,936 x 1,456
Pixelgröße, h x v (µm): 4.54 x 4.54
Sensorfläche, h x v (mm): 8.79 x 6.61
Bildrate (fps): 53.00
Pixeltiefe: 8/14 bit
Belichtungszeit: 23µs - 1.3s (video)
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 6
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Größe (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Gewicht (g): 340
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 68.8
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +70
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (MRX)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen