

M12 weiblich auf Kabelenden, 5 Pins, 2 m

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



#33-463: M12 Female to Bare Leads 5 pin, 2m

Produkt **#33-463** 1 In Stock

-

1

+

€40^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€40,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

Advanced Illumination

Hersteller:

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
 - Keine Kühlung erforderlich
 - Erhältlich in weiß, rot und blau
- Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal bei höchsten Anforderungen an die Leistung. Die Funktion "Adaptive OverDrive™" erlaubt eine Leistungsoptimierung im Blitz-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht eine Kühlung überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier Geräte mit einer Leuchtfäche von 100 x 150 mm zu verbinden und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Beleuchtung.
- Bitte beachten Sie:** Es wird das 24-V-Netzteil #66-855 benötigt (separat verkauft).

Technische Informationen

Typical Intensity		
Size	50 x 75mm	100 x 150mm
Working Distance	At Surface	At Surface
Area	58 x 38mm	124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M²)	101	140
Typical Illuminance (kLux)	38	52