

Step-Up-Adapter von M27,0 x 0,5 auf T-Mount



M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

Produkt **#12-481** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €34²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€34,25 stückpreis
Stk. 10-25	€30,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Filter Sold Separately **Hinweis:**

Filter Adapter **Typ:**

Thread Adapter **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

24.0 Freie Apertur CA (mm):

48.0 Außendurchmesser (mm):

8.0 Gesamtdicke einschließlich Gewinde (mm):

Gewinde & Montage

T-Mount to M27.0 x 0.5 Gewindeart:

M42 x 0.75 (T-Mount) Innengewinde:

5.5 Fassungsdicke (mm):

M27.0 x 0.5 Außengewinde:

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

[Konform](#) Reach 240:

Produktdetails

- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung

Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen vereinfachen die Integration verschiedener Komponenten in Bildverarbeitungssystemen. Polarisatoren, Strahlteiler oder sonstige C- oder T-Mount-Komponenten können über diese Adapter in ein Standard-Gewinde eingebaut werden. Darüber hinaus können ungefasste optische Komponenten einschließlich Filtern in unsere [runden C-Mount- oder T-Mount-Optikhalterungen](#) eingebaut werden, um eine einfache Integration zu ermöglichen. Kompatibel mit Gewinden von M22,5 bis M40,5. Mit dem Step-Up-Design wird eine Vignettierung vermieden.