

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #49-811 3-4 TAGE

-

1

+

€199,00

+ WARENKORB
Stk. 1-9
€199,00
Stk. 10+
€183,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 33.8
Filtergewinde: M39 x0.50
Grenzwellenlänge (nm): 690.00
Grenzwellenlänge (nm):

390.00
Brechungsindex n_d: 1.52 Substrate, Varies by Layer
Hinweis: AR Coating: Both Surfaces Multi-Layer
Außendurchmesser (mm): 40.5
Substrat: ☐ Float Glass
Substratdicke (mm): 2.0
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke mit Fassung (mm): 6.4
Typ: Mounted Imaging Filter

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform