

Step-Up-Adapter von M39,0 x 0,5 auf T-Mount



M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

Produkt **#12-486** **20+ In Stock**

-

1

+

€34²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€34,25 stückpreis
Stk. 10-25	€30,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Filter Sold Separately	Hinweis:
Filter Adapter	Typ:
Thread Adapter	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

36.0	Freie Apertur CA (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
8.0	Gesamtdicke einschließlich Gewinde (mm):
Gewinde & Montage	
T-Mount to M39.0 x 0.5	Gewindeart:
M42 x 0.75 (T-Mount)	Innengewinde:
5.5	Fassungsdicke (mm):
M39.0 x 0.5	Außengewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung

Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen vereinfachen die Integration verschiedener Komponenten in Bildverarbeitungssystemen. Polarisatoren, Strahlteiler oder sonstige C- oder T-Mount-Komponenten können über diese Adapter in ein Standard-Gewinde eingebaut werden. Darüber hinaus können ungefasste optische Komponenten einschließlich Filtern in unsere [runden C-Mount- oder T-Mount-Optikhalterungen](#) eingebaut werden, um eine einfache Integration zu ermöglichen. Kompatibel mit Gewinden von M22,5 bis M40,5. Mit dem Step-Up-Design wird eine Vignettierung vermieden.