

Step-Up-Adapter von M40,5 x 0,5 auf T-Mount



M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

Produkt #12-487 **7 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €34²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€34,25 stückpreis
Stk. 10-25	€30,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Filter Adapter	Typ:
M42 x 0.75 (T-Mount)	Innengewinde:
M40.5 x 0.5	Außengewinde:
48.0	Außendurchmesser (mm):
	Gewindeart:

T-Mount to M40.5 x0.5

37.5 **Freie Apertur CA (mm):**

5.5 **Fassungsdicke (mm):**

8.0 **Gesamtdicke einschließlich Gewinde (mm):**

Thread Adapter **Funktion:**

Filter Sold Separately **Hinweis:**

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 240:**

Produktdetails

- Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
- Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
- Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung

Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen vereinfachen die Integration verschiedener Komponenten in Bildverarbeitungssystemen. Polarisatoren, Strahlteiler oder sonstige C- oder T-Mount-Komponenten können über diese Adapter in ein Standard-Gewinde eingebaut werden. Darüber hinaus können ungefasste optische Komponenten einschließlich Filtern in unsere [runden C-Mount- oder T-Mount-Optikhalterungen](#) eingebaut werden, um eine einfache Integration zu ermöglichen. Kompatibel mit Gewinden von M22,5 bis M40,5. Mit dem Step-Up-Design wird eine Vignettierung vermieden.