

# Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M43 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #52-558 AUSVERKAUF Lagernd

- 1 + **€19,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€19,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

## Downloadbereich

**Freie Apertur CA (mm):**  
39.00

**Beschichtung:**  
Uncoated

**Durchmesser (mm):**  
45.00

**Auslöschungsverhältnis:**  
Approx. 19:1 at 400nm  
Approx. 200:1 at 500nm  
≥2700:1 at 550-650nm

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Approx. 600:1 at 700nm                                   |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M43 x0.75                       |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Float Glass |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-15 to +70            |
| <b>Polarisation:</b><br>95% Efficiency                   |
| <b>Transmission (%):</b><br>Single: 30<br>Crossed: 0.15  |
| <b>Typ:</b><br>Mounted Imaging Filter                    |
| <b>Aufbau:</b><br>Dichroic                               |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>8                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700            |
| <b>Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):</b><br>10           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>REACH 201:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |