

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M55 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #36-442 **AUSVERKAUF** 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€20,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
51.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
57.00

Auslöschungsverhältnis:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm

≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm

Filtergewinde:
M55 x0.75

Substrat:
Float Glass

Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70

Polarisation:
95% Efficiency

Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15

Typ:
Mounted Imaging Filter

Aufbau:
Dichroic

Fassungsdicke (mm):
8

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
