

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M55 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #36-442 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€20,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€20,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
51.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
57.00

Auslöschungsverhältnis:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm

Approx. 600:1 at 700nm
Filtergewinde: M55 x0.75
Substrat: ☐ Float Glass
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Typ: Mounted Imaging Filter
Aufbau: Dichroic
Fassungsdicke (mm): 8
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen