

Sorbothan-Füße M6 x 1,0 (Packung mit 4)



Produkt **#56-923** **14 In Stock**

-

1

+

€48²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€48,25 stückpreis
Stk. 3+	€42,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:	
Metric	
Hinweis:	
Thread Type: M6	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40	Dicke (mm):
Sorbothane	Aufbau:

38.10	Durchmesser (mm):
30-65 / bumper	Belastbarkeit (lbs):

Gewinde & Montage

12.7	Gewindelänge (mm):
------	--------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 211:

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Absorbieren und verteilen Vibrationen
- Stabilisieren Geräte bis zu 65 lbs
- Englische, metrische oder universelle Versionen

Diese patentierten Sorbothan®-Füße absorbieren Energie (57% Absorptionseffizienz) und leiten Energie ab (70% Dämpfungsfaktor). Die Füße reduzieren Vibrationen, indem diese im Material isoliert werden und multidirektionale Kräfte absorbiert werden. Die Halbkugelfüße können Geräte bis 38 Pfund stabilisieren, die 1/4-20-Füße Geräte bis 65 Pfund oder die M6-Füße Geräte bis 29,4 Kilogramm. Die Halbkugelfüße haben einen oberen Durchmesser von 50 mm und eine Dicke von 26 mm. Die obere Seite der Halbkugel ist haftend, die andere filzig. Die Füße mit 1/4-20 oder M6 haben einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 25,4 mm. Die Gewindeschraube ist 12 mm lang. Alle Füße haben ein Härtewert von 70. Jede Packung beinhaltet 4 Füße.