

Gefasster UV/VIS-Sperrfilter (transmittiert IR), R-72, M62,0 x 0,75



Produkt #64-888 3-4TAGE

1

€143,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€143,00

Stk. 10+

€131,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
56.8

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Filtergewinde:
M62 x 0.75

Grenzwellenlänge (nm):

2,750.00
Grenzwellenlänge (nm): 720.00
Glas-/Filternummer: R-72
Brechungsindex n_d: 1.55
Fassungsdicke (mm): 7.4 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 8.0
Hinweis: AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 64.5
Substrat:  Hoya R-72
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke mit Fassung (mm): 5.0
Typ: Mounted Imaging Filter

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen