

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #64-902 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB
Stk. 1-9
€145,00
Stk. 10+
€133,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Freie Apertur CA (mm): 80.00
Beschichtung: Uncoated
Durchmesser (mm): 90.00 +0/-0.2

Auslöschungsverhältnis: Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm
Filtergewinde: M86 x 1.00
Substrat: ☐ Float Glass
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Typ: Mounted Imaging Filter
Aufbau: Dichroic
Fassungsdicke (mm): 9 ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 11

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen