

1/4-20 Montageadapter für Stingray

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#59-157** **3 In Stock**

-

1

+

€24⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€24,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Camera Accessory

Typ:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: [#15-281](#)
Europe: [#15-281](#)
Japan: [#15-281](#)
China: [#15-281](#)

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
- VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich

Die Allied Vision Stingray Kameraserie bietet Hochleistungskameras mit IEEE-1394-b Schnittstelle zum günstigen Preis. Die Verwendung von Sony CCD-Sensoren mit 14 Bit Ausgang und SmartFeatures (on-board) erlauben eine große Flexibilität für anspruchsvolle bildgebende Anwendungen. Jede Kamera ist hochempfindlich und sowohl in Farbe als auch in monochrom erhältlich. Kompatibel mit PC (inkl. WMD) oder Linux. Jede Kamera wird inkl. FireWire-Kabel geliefert. Treiber und SDK können von der Allied Vision Internetseite [heruntergeladen](#) werden. Optional sind 1/4-20 Aufbauadapter [#59-157](#), 12-Pin Trigger- / I/O-Kabel und Laptop FireWire-Karte erhältlich.