

## Metrische Miniatur-Verstellbühne



Produkt #12-651 **20+ In Stock**

- 1 + €183<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-9	€183,00 stückpreis
Stk. 10+	€161,70 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Metric **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Dovetail **Führungssystem:**

12 x 35	<b>Bühnengröße (mm):</b>
19	<b>Verstellweg (mm):</b>
25	<b>Höhe (mm):</b>
3 (Horizontal)	<b>Belastbarkeit (kg):</b>
100	<b>Abweichung von gerader Linie (µm):</b>
3	<b>Verstellweg pro Umdrehung (mm):</b>
12 x 30	<b>Table Size (mm):</b>

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

**Verstellung:**  
Three Start Screw Drive

## Gewinde & Montage

**Gewinde:**  
Stage: (2) M4  
Base: (2) M4

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

**Reach 224:**  
[Contains SVHC\(s\)](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
- Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
- Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung

Miniatur-Verstellbühnen besitzen ein Schneckengetriebe, das eine Verstellung von 19 mm ermöglicht. Die Messing- und Stahlkonstruktion bietet eine erhöhte Belastbarkeit, während die präzise geschliffenen Oberflächen eine glatte und exakte Bewegung ermöglichen. Auf Ober- u. Unterseite befinden sich zwei 8-32- oder M4-Befestigungslöcher, damit lassen sich diese Bühnen problemlos in jede experimentelle oder OEM-Anwendung integrieren. Miniatur-Verstellbühnen verfügen über ein dreigängiges Schneckengetriebe, welches es der Bühne ermöglicht, bei jeder Drehbewegung 3 mm zu verstellen und dabei eine präzise und konstante Verstellbarkeit zu gewährleisten. Die Bühnen haben eine Belastbarkeit von 3 kg sowohl horizontal als auch vertikal.

## Technische Informationen

