

Metrische Platte für 2,62" Bühnen, M6 x 1,0 mittige Gewindebohrung



Produkt **#55-652** **9 In Stock**

-

1

+

€37^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€37,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Compatible with 2.62" Stages

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.375

Dicke (Zoll):

M6 x 1.0

Mittiges Loch:

2.62 x 2.62	Größe (Zoll):
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben: (4) #10 on 1.414" Sq. (2.00" B.C.)	

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugelgelagerten Bühnen
 - Mittige 1/4-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
 - Schwarz eloxiertes Aluminium
- Diese Adapterplatten ermöglichen die Befestigung von englischen 1/4-20 oder metrischen M6 x 1,0 und M16 x 1,0 Standardkomponenten an der oberen Seite unserer [Verschiebebühnen](#) und [kugelgelagerten Bühnen](#). Über die Größe "A" können Sie die zur Platte passende Bühne auswählen (Bühnenseitenlänge und "A" müssen übereinstimmen). Durchbohrung "E" und Abstand "B" müssen ebenfalls zur oberen Seite der Bühne passen. Ein Adapter mit M16 Bohrung ist nicht für Bühnen mit 1,25" Seitenlänge erhältlich. Bitte beachten Sie die Zeichnung für weitere Information. Alle Größenangaben in mm.

Technische Informationen

A	B	C	D	Mounting Hole E	Mounting Hole F	Thickness	Stock No.
1.25"	0.75"	0.25"	0.625"	#4	1/4-20	0.25"	#55-646
					M6 x 1.0	6.35mm	#55-647
1.75"	1.00"	0.375"	0.875"	#6	1/4-20	0.25"	#55-648
					M6 x 1.0	6.35mm	#55-649
					M16 x 1.0	6.35mm	#55-650
2.62"	1.414"	0.603"	1.31"	#10	1/4-20	0.375"	#55-651
					M6 x 1.0	9.525mm	#55-652
					M16 x 1.0	9.525mm	#55-653

