

TECHSPEC[®]Würfelhalterung, C-Mount, 25 mm



Produkt **#56-263** 5 In Stock

-

1

+

€292^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€292,00 stückpreis
Stk. 5-9	€257,70 stückpreis
Stk. 10-25	€237,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Munt (Fixed)

Funktion:

Cube

Optiktyp:

Includes one C-Mbunt Aperture Cap [\(#55-245\)](#)

Hinweis:

Dimensions of Compatible Optics (mm):

25.0 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0

Tubuslänge (mm):
38.0

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
25.0

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
25.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount

Kompatible Stangen:
1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
 - Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
 - 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

