

TECHSPEC®

Plattenhalterung, C-Mount, für 35 mm quadr. x 1 mm Dicke



Produkt **#56-264** 11 In Stock

-

1

+

€292^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€292,00 stückpreis
Stk. 5-9	€257,70 stückpreis
Stk. 10-25	€237,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Square	Optiktyp:

Hinweis:
Includes one C-Mount Aperture Cap [\(#55-245\)](#)

Dimensions of Compatible Optics (mm):

35.0 Sq.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0

Tubuslänge (mm):
38.0

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount

Kompatible Stangen:
1/4-20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

