

**TECHSPEC®** Plattenhalterung, C-Mount, für 35 mm quadr. x 3 mm Dicke



Mount Only (no optics included) for any 35mm sq x 3mm Thick Plate, #56-265

Produkt **#56-265** **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €292.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€292,00 stückpreis
Stk. 5-9	€257,70 stückpreis
Stk. 10-25	€237,20 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Optic Mount (Fixed) **Funktion:**

Square **Optiktyp:**

**Hinweis:**  
Includes one C-Mount Aperture Cap ([#55-245](#))

**Dimensions of Compatible Optics (mm):**

35.0 Sq.

**Physikalische und mechanische Eigenschaften****Größe (mm):**

38.0 x 38.8 x 50.0

**Tubuslänge (mm):**

38.0

**Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

3.00

**Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

6.00

**Gewinde & Montage****Gewindeart:**

C-Mount

**Kompatible Stangen:**

1/4-20

**Konformität mit Standards****Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)**Produktdetails**

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

**Technische Informationen**