

TECHSPEC®

Plattenhalterung, C-Mount, für 35 mm quadr. x 3 mm Dicke



Mount Only (no optics included) for any 35mm sq x 3mm Thick Plate, #56-265

Produkt #56-265

KONTAKT

-

1

+

€292⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€292,00 stückpreis
Stk. 5-9	€257,70 stückpreis
Stk. 10-25	€237,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Optic Munt (Fixed)

Funktion:

Square

Optiktyp:

Hinweis:

Includes one C-Mount Aperture Cap ([#55-245](#))

Dimensions of Compatible Optics (mm):	
35.0 Sq.	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	38.0 x 38.8 x 50.0
Tubuslänge (mm):	38.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	3.00
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):	6.00
Gewinde & Montage	
Gewindeart:	C-Mount
Kompatible Stangen:	1/4-20
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
 - Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
 - 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4 -20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

Technische Informationen

