

Gefasster UV-Filter M43 x 0,75



Mounted UV Filters

Produkt #54-040 3-4 TAGE

- 1 + **€55,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€55,00

Stk. 10+

€51,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
39.5

Grenzwellenlänge (nm):
390.00

Filtergewinde:
M43 x0.75

Glas-/Filternummer: L-39
Substrat: ☐ Hoya L-39
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Beschichtung: AR Coated
Farbe: Clear
Außendurchmesser (mm): 45.0
Dicke mit Fassung (mm): 4.50
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Mounted Imaging Filter
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >2% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen