

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

UV/VIS-Sperrfilter - gerast M52x0,75



Produkt #54-753 3-4TAGE

- 1 + €87,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€87,50

Stk. 10+

€81,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):  
48.0

Beschichtungsspezifikation:  
R<sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Filtergewinde:  
M52 x 0.75

Grenzwellenlänge (nm):

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,750.00                                                                                                        |
| <b>Grenzwellenlänge (nm):</b><br>720.00                                                                         |
| <b>Glas-/Filternummer:</b><br>R-72                                                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.55                                                                    |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>6.4 ±0.1                                                                          |
| <b>Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):</b><br>7.1                                                                 |
| <b>Hinweis:</b><br>AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF <sub>2</sub>                                      |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>54.0                                                                           |
| <b>Substrat:</b> <br>Hoya R-72 |
| <b>Substratdicke (mm):</b><br>2.5                                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                            |
| <b>Dicke mit Fassung (mm):</b><br>5.0                                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Mounted Imaging Filter                                                                           |

Konformität mit Standards

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>     |