

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #54-776 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€24,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
48.0

Filtergewinde:
M52 x 0.75

Farbe:
Blue

Grenzwellenlänge (nm):
480.00

Grenzwellenlänge (nm):
395.00

Glas-/Filternummer: B-440
Brechungsindex n_d: 1.55
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 54.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke kompatible Optiken (mm): 2.5
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Typ: Mounted Imaging Filter
Filtertyp: Hoya B-440 or equivalent
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen