

Gefasster Farbfilter, M72 x 0,75, grün



Produkt #46-536 3-4 Tage

- 1 + **€69,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€69,00
Stk. 10+
€64,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
68.0

Filtergewinde:
M72 x0.75

Farbe:
Green

Grenzwellenlänge (nm):

550.00
Grenzwellenlänge (nm): 520.00
Glas-/Filternummer: G-533
Brechungsindex n_d: 1.54
Fassungsdicke (mm): 4.9 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.4
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 75.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke kompatible Optiken (mm): 2.5
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Typ: Mounted Imaging Filter
Filtertyp: Hoya G-533 or equivalent
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen