

Gefasster Farbfilter, M72 x 0,75, rot



Produkt #46-535 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€55,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€55,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
68.0

Filtergewinde:
M72 x 0.75

Farbe:
Red

Grenzwellenlänge (nm):
600.00

Glas-/Filternummer:
R-60

Brechungsindex n_d: 1.53
Fassungsdicke (mm): 4.9 ±0.1
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.4
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Außendurchmesser (mm): 75.0
Substrat:  Colored Glass
Substratdicke (mm): 2.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke kompatible Optiken (mm): 2.5
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Typ: Mounted Imaging Filter
Filtertyp: Hoya R-60 or equivalent
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen