

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Mounted UV Filters

Produkt #64-894 3-4 TAGE



1



€85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€85,00

Stk. 10+

€78,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
72.0

Grenzwellenlänge (nm):
350.00

Filtergewinde:
M77 x0.75

Glas-/Filternummer: Optical Glass
Substrat: ☐ Optical Glass
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Beschichtung: Multi-coated
Farbe: Clear
Außendurchmesser (mm): 80.0 +0/-0.2
Dicke mit Fassung (mm): 4.30
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Mounted Imaging Filter
Beschichtungsspezifikation: Ravg >2% @ 500 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen