

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted UV Filters

Produkt #64-895

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕

€98,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€98,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
81.0

Grenzwellenlänge (nm):
390.00

Filtergewinde:
M86 x 1.00

Glas-/Filternummer:
L-39

Substrat:

Hoya L-39
Betriebstemperatur (°C): -15 to +70
Beschichtung: Multi-coated
Farbe: Clear
Außendurchmesser (mm): 89.0 +0/-0.2
Dicke mit Fassung (mm): 5.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Mounted Imaging Filter
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >2% @ 500 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen