

TECHSPEC[®] Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75



Multi-Element C-Mount Female Converter

Produkt #11-177 **20+ In Stock**

-

1

+

€39^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€39,50 stückpreis
Stk. 5-9	€35,50 stückpreis
Stk. 10+	€33,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thread Adapter	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.0	Tubuslänge (mm):
	Gesamtlänge (mm):

8.0	
	Freie Apertur CA (mm):
25.4	
	Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)	
	Außendurchmesser (mm):
32.0	

Gewinde & Montage

	Gewindeart:
C-Mount to M29 x 0.75	
	Gewindeausrichtung:
Female to Male	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	REACH 241:
Konform	

Produktdetails

- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
 - Flaches Design minimiert die Systemlänge
 - Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SM05 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.