

Alle 10 Produkte der Produktfamilie

PCB-freies, nicht fluoreszierendes Immersionsöl Nikon Typ F 30 ml

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Produkt **#75-384** NEU KONTAKT

-

1

+

€192⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€192,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich


Produktdetails	
Nikon	Hersteller:
Optische Eigenschaften	
1.518	Brechungsindex (n _d):
41	Abbe-Zahl (v _d):
Umwelt & Haltbarkeit	
23	Betriebstemperatur (°C):

Produktdetails

- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Technische Informationen



Dimensions (mm)						
Stock No.	Magnification	Parafoval Length	A	B	C	D
#88-374	4X	60.06	30.0	44.4	19.7	M25 x0
#88-375	10X	60.06	32.0	58.7	8.0	M25 x0
#88-376	20X	60.06	33.5	58.9	9.0	M25 x0
#88-377	40X	60.06	33.0	59.6	7.5	M25 x0