

# Optikkleber von Norland NBA 108H, Flasche mit 100 g

Mehr Produkte von [Norland](#)



Norland Optical Adhesive NBA 108H, 100g Bottle

Produkt #17-363 [KONTAKT](#)

- 1 + **€104,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€104,00

Stk. 5+

€98,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):  
3.52

Verklebung Glas:  
Excellent

Verklebung Metall:  
Excellent

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verklebung Kunststoff:</b><br>Fair                                                                                                                                                                         |
| <b>Viskosität (cps):</b><br>550                                                                                                                                                                               |
| <b>Widerstandsfähigkeit:</b><br>Hard & Resilient                                                                                                                                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51 @ 589nm                                                                                                                                                          |
| <b>Produktnummer Norland:</b><br>108H                                                                                                                                                                         |
| <b>Haltbarkeit:</b><br>4 months                                                                                                                                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Bottle                                                                                                                                                                                         |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Temporary bonding of lenses to metal polishing mounts                                                                                                                         |
| <b>Hinweis:</b><br>Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure. |
| <b>Absorptionsbereich (nm):</b><br>350 - 380                                                                                                                                                                  |
| <b>Klebertyp:</b><br>Glass to Metal                                                                                                                                                                           |
| <b>Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²):</b><br>6                                                                                                                                                        |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |